


E43410



Razdjelnik podataka IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER NPN



1 : LED



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	za naknadnu ugradnju u postojeće sustave IO-Linka; za sustave bez mogućnosti IO-Link

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (na strani mastera; na regulatoru/sustavu: 20...30 DC)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 17; (obje strane)
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da; (na strani mastera)
Vrijeme odgode uključanja	[s]	< 2; (za komunikaciju; vrijeme odziva prilikom prekapčanja: vrijeme odziva uređaja dodano je vremenu oba IO-Linka vremena ciklusa)

Ulazi/izlazi

Ukupni broj ulaza i izlaza	1; (na regulatoru/sustavu)
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1

Izlazi

Izlazni signal	signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba	NPN
Broj digitalnih izlaza	1



Razdjelnik podataka IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER NPN

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link				
Podržani DeviceIDs	<table> <tr> <th>Način rada</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1107</td></tr> </table>	Način rada	DeviceID	default	1107
Način rada	DeviceID				
default	1107				

IO-Link Device

Napomena o sučeljima	spajanje na IO-Link Master
Unterstützte Masterportklasse	A
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Identification and Diagnosis (0x4000)
Način SIO	da
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	4,2

IO-Link Master

Napomena o sučeljima	spajanje na Uređaji s IO-Linkom
Unterstützte Masterportklasse	A / B
Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.0; 1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	u plastičnim ili otvorenim metalnim spremnicima
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [godina]		307
Odobrenje UL-a	Broj datoteke UL	E205959

Mehanički podaci

Težina [g]	89
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); mjed (2,0401); PBT; PA; Brtva: FKM;



Razdjelnik podataka IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER NPN

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Sklopni izlaz	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	IO-Link	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Potreban pribor	Kabel spoja Y 1, EVC843

Opaske	
Opaske	Informacije o najvećoj dužini kabela potražite u uputama za rukovanje.
	Da biste zajamčili funkciju u skladu s tehničkom podatkovnom tablicom i uputama za rukovanje, obavezna je upotreba sljedećeg predmeta: EVC843
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



1	L+
2	NC
3	L-
4	C: IO-Link

Električni priključak - Utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



1	L+
2	C/Q: IO-Link Master
3	L-
4	OUT1: izlaz prekapčanja ili IO-Link
5	NC



Razdjelnik podataka IO-Link

IO-LINK DATA SPLITTER NPN

Električni priključak

Priključak

