




Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 Držač za fiksiranje za element za centriranje

CRN

| Primjena                             |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                               | dizajn s utorima, za senzore razine, LR                                                                                                                                     |
| Srednja temperatura [°C]             | -40...200                                                                                                                                                                   |
| Snaga tlaka [bar]                    | 16                                                                                                                                                                          |
| Vakuumska otpornost [mbar]           | -1000                                                                                                                                                                       |
| MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16                                                                                                                                                                          |
| Mehanički podaci                     |                                                                                                                                                                             |
| Težina [g]                           | 620                                                                                                                                                                         |
| Materijali                           | Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
| Spajanje senzora                     | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj                                                                                                                                          |
| Procesni priključak                  | spoj navojem G 3/4 vanjski navoj                                                                                                                                            |
| Duljina L [mm]                       | 1200                                                                                                                                                                        |
| Dodatna oprema                       |                                                                                                                                                                             |
| Isporuka obuhvata                    | Brtva: 1                                                                                                                                                                    |
| Dodatna oprema (opcionalno)          | Element za centriranje koaksijalnih cijevi: 1, E43222                                                                                                                       |
| Opaske                               |                                                                                                                                                                             |
| Opaske                               | Kada se upotrebljava u uvjetima DNV GL-a, potrebno je postavljanje dodatnog komada za centriranje                                                                           |
| Količina pakiranja                   | 1 kom.                                                                                                                                                                      |