


Procesni adapter za nastavke cijevi SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Brtveni rub



EC 1935/2004 FCM FDA

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	16

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	570,5
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	cijevni priključak SMS DN50 (2")
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	< 0,8 / 8
Brtvilo	metal na PEEK
Razred higijenske opreme prema DIN 11866	H3

E43344



Procesni adapter za nastavke cijevi SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.