


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGK170MKLFKSG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos


Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...125
---------------------	------	-----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	68,6
--------	-----	------

Dimenzije	[mm]	28 x 28 x 52
-----------	------	--------------

Materijali		Mjed presvučeno plastikom; PA 6.6 crno
------------	--	--

Materijal ulivenog tijela		mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom
---------------------------	--	-------------------------------------

Zaporna matica materijala		Mjed, presvučeno plastikom / PA 6.6, presvučeno plastikom
---------------------------	--	---

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGK170MKLFKSG


Električni priključak

Lemljivi priključak/Crimp priključak: ...0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvučeno plastikom

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: PA 6.6, presvučeno plastikom



Priključak

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____