


Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 1900



1 mali otvor Ø 5mm

Značajke proizvoda

Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Dizajn	za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
--------	--

Točnost / odstupanja

Preciznost	± 0,02 % FSO
Preciznost ponavljanja	± 0,006 % FSO

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...85
Skladišna vlažnost [%]	5...95; (nekondenzirajuće)

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Otpornost na vibracije	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mehanički podaci

Težina [g]	598,5
------------	-------



Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 1900

Promjer gornje prirubnice	[mm]	58	
Materijali		kućište: Aluminij; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom	
Dizajn osovine		čvrsta osovina	
Promjer osovine	[mm]	6	
Najveća mjerljiva duljina	[mm]	1900	
Opseg koluta sa žicom	[mm]	150	
Promjer žice	[mm]	0,45	
Povezanost žicama		5,5; (mali otvor)	
Svojstva žice	najveća brzina pomicanja žice	[m /s]	2
	najveće ubrzanje žice	[g]	12
	najveća sila proširenja	[N]	5
	najmanja sila povlačenja	[N]	3,5
Pričvrсна prirubnica		Sinkrona prirubnica	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

E61439



Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 1900

dijagrami i grafikoni

Instrukcije za instalaciju

