


Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 5000



1 mali otvor 20,2 mm Ø

Značajke proizvoda

Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Dizajn	za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
--------	--

Točnost / odstupanja

Preciznost	± 0,02 % FSO
Preciznost ponavljanja	± 0,002 % FSO

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Temperatura skladištenja [°C]	-40...80
Skladišna vlažnost [%]	5...95; (nekondenzirajuće)

Testovi / odobrenja


Otpornost na udarce	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Otpornost na vibracije	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 5000

Mehanički podaci		
Težina	[g]	1842,9
Promjer gornje prirubnice	[mm]	58
Materijali	kućište: Aluminij eloksirano; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom	
Dizajn osovine	čvrsta osovina	
Promjer osovine	[mm]	6
Najveća mjerljiva duljina	[mm]	5000
Opseg koluta sa žicom	[mm]	315
Promjer žice	[mm]	1
Povezanost žicama	20,2; (mali otvor)	
Svojstva žice	najveća brzina pomicanja žice [m /s]	2
	najveće ubrzanje žice [g]	5
	najveća sila proširenja [N]	16
	najmanja sila povlačenja [N]	4
Pričvrсна prirubnica	Sinkrona prirubnica	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

dijagrami i grafikoni



Instrukcije za instalaciju