




Pločica sustava RFID

ID-TAG/M5x16,5/05



1 sredina oznake



Primjena

Primjena	Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	120; (trajanje testa: 1 x 100 h)

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	0,125
Veličina memorije [bit]	2048
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mehanički podaci

Težina [g]	4,5
Kućiste	Tip navoja
Vrsta montaže	Montaža putem vijka
Dimenzije [mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Oznaka navoja	M5 x 0,8
Materijali	PA crno

Opaske

Opaske	Temperatura okoliša 1 x 100 h
	Temperatura skladištenja 1 x 1000 h
	udar 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibracija 3 Achsen je 8 h
Količina pakiranja	10 kom.