


Pločica sustava RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID oznaka
2 obilježavanje oznake položaja središte antene



Primjena

Primjena	Kodiranje nosača rađevina u vođenim tekućim trakama
Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	120; (trajanje testa: 1 x 100 h)

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	0,125
Veličina memorije [bit]	2048
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mehanički podaci

Težina [g]	10,1
Kućiče	Dogradbeno kućište za nosače rađevina
Dimenzije [mm]	18 x 33 x 16,9
Materijali	PBT Narančasto; PA crno

E80346



Pločica sustava RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	ID oznaka:, E80345
Opaske	
Opaske	Temperatura okoliša 1 x 100 h
	Temperatura skladištenja 1 x 1000 h
	udar 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibracija 3 Achsen je 8 h
Količina pakiranja	1 kom.