




Pločica sustava RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	90

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	16000
Vrsta memorije	FRAM
Vrsta čipa	MB89R118C
Broj blokova	250
Veličina bloka [Byte]	8
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	neograničeno

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 68

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio odobrenje	ISO 15693	

Mehanički podaci

Težina [g]	4,75
Vrsta montaže	ugradnja na nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu)
Dimenzije [mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materijali	PA 6 crno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Pločica sustava RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Drugi podaci

Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105