




Pločica sustava RFID

ID-TAG/R20X2,5/06



Primjena

Radna temperatura (aktivna) [°C]	-40...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C]	90; (trajanje testa: 1 x 100 h)

Električni podaci

Frekvencija rada [MHz]	13,56
Veličina memorije [bit]	2528
Vrsta memorije	EEPROM
Vrsta čipa	ICODE SLIX
Broj blokova	28
Veličina bloka [Byte]	4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte]	8
Standard sustava RFID	ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja	neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja	100000

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Temperatura skladištenja [°C]	-40...90
Zaštita	IP 68

Testovi / odobrenja

Radio odobrenje	ISO 15693
-----------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	2,9
Vrsta montaže	ugradnja na nemetalne materijale; (ljepljenje na površinu)
Dimenzije [mm]	Ø 20 / L = 3
Materijali	PPA

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Pločica sustava RFID

ID-TAG/R20X2,5/06

Drugi podaci

Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110