


Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 24 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	159								
Materijal ulivenog tijela	PP								
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)								
Materijal za brtvljenje	EPDM								
Broj ulaza razdjelne kutije	2								
Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibanje</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibanje	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 5 Mio.	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Za elastično gibanje	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 5 Mio.								
Torzijska trdoca	± 180 °/m								



Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač C

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Električni priključak - utičnica A

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak - utikač B

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm





Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0002PDASTGH030VAS

Električni priključak - Priključak

Priključak

