




Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5



Značajke proizvoda		
Broj mjernih osovina		1
Kutno područje	[°]	± 90
Primjena		
Načelo funkcije		statički
Električni podaci		
Radni napon	[V]	8...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 35
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Zaštita obrnutog polariteta		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 1
Izlazi		
Izlazni signal		analogni signal
Broj analognih izlaza		1
Analogni naponski izlaz	[V]	0,5...4,5
Min. otpornost na opterećenje	[Ω]	50000
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Broj mjernih osovina		1
Kutno područje	[°]	± 90
Točnost / odstupanja		
Preciznost	[°]	<±7; (grešku nulte točke moguće je nadomjestiti namještanjem jedinice za ± 4°)



Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

Preciznost ponavljanja	[°]	0,1
------------------------	-----	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...85
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	884
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	282
Dimenzije	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materijali		kućište: PPO
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1,8
Položaj ugradnje		vertikalno


Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 3,5 m, PUR

Priključak




Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

dijagrami i grafikoni

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse