




Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Značajke proizvoda		
Broj mjernih osovina		1
Kutno područje	[°]	± 20
Primjena		
Načelo funkcije		statički
Električni podaci		
Radni napon	[V]	11...15 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 35
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih izlaza: 1
Izlazi		
Izlazni signal		analogni signal
Broj analognih izlaza		1
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. opterećenje	[Ω]	400
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Broj mjernih osovina		1
Kutno područje	[°]	± 20
Točnost / odstupanja		
Preciznost	[°]	<±7; (grešku nulte točke moguće je nadomjestiti namještanjem jedinice za ± 4°)
Preciznost ponavljanja	[°]	0,1



Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA


Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...85
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	991
Mehanički podaci		
Težina	[g]	189,9
Dimenzije	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materijali		kućište: PPO
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1,8
Položaj ugradnje		vertikalno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,2 m		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
1	L+	
2	ne koristi se	
3	L-	
4	analogni izlaz	

Senzor nagiba

R360/INCLINOMETER/4-20mA

dijagrami i grafikoni

mjerjenje i smjer ugradnje



okomit položaj ugradnje / rotacija oko osi z