




Značajke proizvoda		
Broj mjernih osovina		1; (Z)
Kutno područje	[°]	1...-6
Kućište		Plastično kućište
Primjena		
Načelo funkcije		statički
Princip rada		plemeniti metal s tekućinom
Električni podaci		
Radni napon	[V]	8...30 DC
Maksimalna potrošnja struje	[mA]	700
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Zaštita obrnutog polariteta		da
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi		
Izlazni signal		signal prekapčanja
Broj digitalnih izlaza		1
Izlazna funkcija		normalno otvoreno



Prekidač nagiba

R360/INCLINATION SWITCH

Raspon mjera/postavki

Napomena o zadanoj vrijednosti SP	Uklopna točka (ON): 0° = vodoravan (apsolutni) položaj ugradnje točka resetiranja (OFF): -2...-5° (pomicanje izlaznog kabela u smjeru suprotnom od kazaljke sata) histereza SP i RP: +/- 1°
Broj mjernih osovina	1; (Z)
Kutno područje [°]	1...-6

Točnost / odstupanja

Preciznost [°]	0,2
Preciznost ponavljanja [°]	<0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-30...80
Temperatura skladištenja [°C]	-30...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	571
---------------	-----

Mehanički podaci

Težina [g]	226,9
Kućište	Plastično kućište
Vrsta montaže	Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimenzije [mm]	75 x 22 x 18
Položaj ugradnje	horizontalno


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 3,1 m, PVC

Priključak




L+	crno
L-	Smeđe
Out	Plavo

Prekidač nagiba

R360/INCLINATION SWITCH

dijagrami i grafikoni

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse