



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050VAS0025E05



| Primjena                                                        |      |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena                                                        |      | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                            |
| Električni podaci                                               |      |                                                               |
| Radni napon                                                     | [V]  | < 60 AC/DC                                                    |
| Zaštitna klasa                                                  |      | II                                                            |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 4                                                             |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL)                             | [A]  | 3                                                             |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                               |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...100                                                     |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...50                                                  |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | 5...100                                                       |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...50                                                  |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                      |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                      |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                           |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                   |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050VAS0025E05

| Mehanički podaci            |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Težina                      | [g]                     | 1033,8                                                              |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | PVC                                                                 |
| Zaporna matica materijala   |                         | nehrđajući čelik (1,4404/316L)                                      |
| Materijal za brtvljenje     |                         | EPDM                                                                |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

| Opaske             |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |

| Električni priključak                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 25 m, PVC, Narančasto, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Električni priključak - utičnica                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);<br>Brтва: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |  |



## Priključak

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| GY = | Sivo        |
| WH = | Bijelo      |