


Komplet krakova za prigušivanje

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
---------------	---------------------

Primjena

Dizajn	sekvencijsko prigušivanje s četiri paralelna retro-reflektivna svjetla
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	60
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	940

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	upapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da




Komplet krakova za prigušivanje

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Domet nadzora		
Doseg	[m]	< 2,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...55
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	3530
Materijali		Aluminij; polipropilen
Optički materijal		polikarbonatni ABS
Opaske		
Količina pakiranja		4 kom.

Električni priključak - predajnik 1

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plavo



Priključak




4 OUT 1 Sklopni izlaz
2 OUT 2 Sklopni izlaz

Komplet krakova za prigušivanje


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Električni priključak - predajnik 2

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Crveno



Priključak



4 OUT 3	Sklopni izlaz
2 OUT 4	Sklopni izlaz