


Induktivni sigurnosni senzor

GIGA4010-3PT/SIL3/US

personalizirano za kupce



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		Impulsni signal
Slobodna zona [mm]		1...4
Kućište		Tip navoja
Dimenzije [mm]		M18 x 1 / L = 90,5

Primjena

Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Način rada		Kontinuirano korištenje (bez održavanja)
Funkcija vezana uz sigurnost		sigurno stanje kada nije prigušeno
Primjena		Industrijska primjena

Električni podaci

Radni napon [V]		19,2...30 DC
Potrošnja struje [mA]		< 15
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključenja [ms]		5000

Ulazi

Maks. ulazni kapacitet Ci_max [nF]		2
------------------------------------	--	---

Izlazi

Izlazna funkcija		Impulsni signal
Izlazni podatci		Sučelje tipa B
Zaštita od kratkog spoja		da
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF]		20

Domet nadzora

Slobodna zona [mm]		1...4
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm]		10



Induktivni sigurnosni senzor

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev	[ms]	20
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja	[ms]	200; (tipično 100)
Radni uvjeti		
Primjena		Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Napomena o temperaturi okoline		radni vijek ≤ 87600 h
Temperatura okoline	[°C]	10...40
Napomena o temperaturi okoline		radni vijek ≤ 175200 h
Brzina promjene temperature	[K/min]	0,5
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni pritisak	[kPa]	80...106
Ionizirajuće zračenje		nije dozvoljeno
Slani sprej		ne
Zaštita		IP 68; IP 69K; (prema EN 60529)
Testovi / odobrenja		
EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	Razred B
Otpornost na udarce	IEC 60947-5-2	
Otpornost na vibracije	IEC 60947-5-2	
Sigurnosna klasifikacija		
Usklađeno sa zahtjevima	ISO 13849-1: 2015 Kategorija 3, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)		20 godina
PFH	[1/h]	1E-08
Mehanički podaci		
Težina	[g]	177,5
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 90,5
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed specijalni premaz; PBT

GG508S



Induktivni sigurnosni senzor

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	signal	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporka obuhvata	zaporne matice: 2
------------------	-------------------

Opaske


Opaske	Osim ako nije drugačije navedeno, svi se podatci odnose na referentnu ciljnu pločicu prema IEC 60947-5-2 u čitavom području temperature (FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Upute	personalizirano za kupce
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1 = Sigurnosna logička jedinica