

YDOAH040MSS0002H04STGH040MSS

A - ulazni kabel Sivo
C:
B - kabel senzora octavis crno
C:



Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Kabel spoja Y

YDOAH040MSS0002H04STGH040MSS


Mehanički podaci		
Težina	[g]	161,6
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske	
Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utikač	
--------------------------------	--


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Kabel spoja Y


YDOAH040MSS0002H04STGH040MSS

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm






Kabel spoja Y

YDOAH040MSS0002H04STGH040MSS

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]