



Spojni kabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	68,2
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm





Spojni kabel

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

dijagrami i grafikoni

karakteristična linija za
podopterećenjeSmanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]