




Kabel spoja Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena		
Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac	
Bez silikona	da	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	24 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	183,1
Materijal ulivenog tijela		TPU / TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		Viton
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibiljvost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Kabel spoja Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač C


Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak




Kabel spoja Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS


Električni priključak - utikač A

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!




Električni priključak - utičnica B

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Brtva: Viton; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]