


Spojni kabel

VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (cULus: 3)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	64
Materijali		kućište: TPU; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel

VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS


Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak


Kabel: 0,8 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm





Spojni kabel

VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS

dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]