




Spojni kabel s utičnicom

ADOGE050MSS0002H05



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn		kabel za napajanje, L-kodirano
Primjena		Industrijska primjena
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	63 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	16
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...80 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	424,5
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM



Spojni kabel s utičnicom

ADOGE050MSS0002H05

Primjeren za povlačni lanac	da								
Primjeren za povlačni lanac	<table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupka</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s	Ciklus gibajna	> 5 Mio.	Torzijska trdoca	± 180 °/m
Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x								
Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s								
Ciklus gibajna	> 5 Mio.								
Torzijska trdoca	± 180 °/m								

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM;
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
PK =	Plavo
WH =	Ružičasto
	Bijelo