




Spojni kabel s utikačem

ASTGN040VAS0002P04



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn		kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	30 AC / 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	1,66
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cRUus: ...65 °C
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	0...80
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cRUus: ...65 °C
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	145,5
Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materijali		PP bez halogena



Spojni kabel s utikačem

ASTGN040VAS0002P04

Materijal ulivenog tijela	PP	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 15 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 2 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključak



BU =	Boje žica :
OG =	Plavo
WH =	Narančasto
YE =	Bijelo
	Žuto