


Spojni kabel

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	30 AC / 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	0...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	1293,5
Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materijali	PP bez halogena
Materijal ulivenog tijela	PP
Zaporna matica materijala	nehrdajući čelik (1,4404/316L)
Primjeren za povlačni lanac	da



Spojni kabel

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 15 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 20 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak

