




Spojni kabel

VDOGF040VAS0002P04STGH040VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	5...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
----------------	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina [g]	84,9
Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materijali	kućište: PP bez halogena; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Primjeren za povlačni lanac	da



Spojni kabel

VDOGF040VAS0002P04STGH040VAS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2,0 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

