

# EVF329



## Kabel spoja Y

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS



### Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                             |
| Bez silikona     | da                                                                          |

### Električni podaci

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Radni napon                         | [V] | < 60 AC/DC |
| Zaštitna klasa                      |     | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje    | [A] | 4          |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL) | [A] | 3          |

### Radni uvjeti

|                                                                 |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...100                   |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | 5...100                     |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mehanički podaci

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Težina                    | [g] | 100,3                          |
| Materijal ulivenog tijela |     | PP                             |
| Zaporna matica materijala |     | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |



## Kabel spoja Y

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS

|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materijal za brtvljenje     | EPDM                    |                                                                     |
| Broj ulaza razdjelne kutije | 2                       |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                      |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak


Kabel: 1 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



## Priključak





## Kabel spoja Y

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

