


GM504S

Induktivni sigurnosni senzor

GIMC-4030-US



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	Impulsni signal
Slobodna zona [mm]	10...15
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 66

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Način rada	Kontinuirano korištenje (bez održavanja)
Funkcija vezana uz sigurnost	sigurno stanje kada nije prigušeno
Primjena	Industrijska primjena

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...30 DC
Nazivni napon izolacije [V]	30
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	5000



Induktivni sigurnosni senzor

GIMC-4030-US

Ulazi		
Maks. ulazni kapacitet Ci_max	[nF]	2
Izlazi		
Izlazna funkcija		Impulsni signal
Izlazni podatci		Sučelje tipa B
Zaštita od kratkog spoja		da
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max	[nF]	20
Domet nadzora		
Slobodna zona	[mm]	10...15
Osigurani razmak iskapčanja s(ar)	[mm]	30
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev	[ms]	20
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja	[ms]	200; (tipično 100)
Radni uvjeti		
Primjena		Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Napomena o temperaturi okoline		radni vijek ≤ 87600 h
Temperatura okoline	[°C]	10...40
Napomena o temperaturi okoline		radni vijek ≤ 175200 h
Brzina promjene temperature	[K/min]	0,5
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni pritisak	[kPa]	80...106
Ionizirajuće zračenje		nije dozvoljeno
Slani sprej		ne
Zaštita		IP 65; IP 67; (prema EN 60529)
Testovi / odobrenja		
EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	Razred B
Otpornost na udarce	IEC 60947-5-2	
Otpornost na vibracije	IEC 60947-5-2	
Sigurnosna klasifikacija		
Usklađeno sa zahtjevima	ISO 13849-1: 2015 Kategorija 3, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	

GM504S



Induktivni sigurnosni senzor

GIMC-4030-US

Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)		20 godina
PFH	[1/h]	1E-08

Mehanički podaci		
Težina	[g]	358
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 66
Materijali		PPE; Tlačno lijevani cink

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	signal	1 x LED, Žuto


Opaske		
Opaske	Osim ako nije drugačije navedeno, svi se podatci odnose na referentnu ciljnu pločicu prema IEC 60947-5-2 u čitavom području temperature	
	(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1 = Sigurnosna logička jedinica