



Induktivni cijevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS



- 1 Prednja strana senzora
2 LED radni status
3 LED Status prekapčanja



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	< 14
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	70 x 20 x 12

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...35 DC
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Induktivni cijevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	< 14
Razlučivost čelične kugle (promjer)	[mm]	3
Maks. dio brzine	[m/s]	35
Vremena reakcije		
Produžavanje impulsa	[ms]	100
Maks. vrijeme pada	[ms]	100
Vrijeme reagiranja	[ms]	< 0,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	1323
Odobrenje UL-a	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E174191
Mehanički podaci		
Težina	[g]	50
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	70 x 20 x 12
Materijali		kućište: Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		pričvrsni remeni: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



I85001



Induktivni cijevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS

Priključak

