




Induktivni cijevni senzor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Prednja strana senzora
- 2 LED radni status
- 3 LED Status prekapčanja



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	< 20
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	70 x 20 x 12

Primjena

Princip rada	dinamički
--------------	-----------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...35 DC
Potrošnja struje [mA]	< 25
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Induktivni cijevni senzor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	< 20
Razlučivost čelične kugle (promjer)	[mm]	1
Maks. dio brzine	[m/s]	35
Vremena reakcije		
Produžavanje impulsa	[ms]	100
Maks. vrijeme pada	[ms]	100
Vrijeme reagiranja	[ms]	< 0,2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Odobrenje UL-a	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Napajanje napona	Class 2
	Broj datoteke UL	E174191
Mehanički podaci		
Težina	[g]	30
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	70 x 20 x 12
Materijali		kućiste: Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		pričvrsni remeni: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A		
		



Induktivni cijevni senzor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Priključak

