




Induktivni cijevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: I85009

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Prednja strana senzora
2 LED radni status



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	< 20
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	70 x 20 x 12

Primjena

Princip rada	dinamički
--------------	-----------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...35 DC
Potrošnja struje [mA]	< 25
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno



Induktivni cijevni senzor

I8-3020-BPKG/DY0,09M/US100DPS

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	< 20
Razlučivost čelične kugle (promjer)	[mm]	1
Maks. dio brzine	[m/s]	35

Vremena reakcije

Produžavanje impulsa	[ms]	100
Maks. vrijeme pada	[ms]	100
Vrijeme reagiranja	[ms]	< 0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	55,8
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	70 x 20 x 12
Materijali		kućište: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	pričvrсни remeni: 2
-------------------	---------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,09 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



I85006



Induktivni cijevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Priključak

