


Senzor položaja otporan na tlak

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapćanja [mm]	2

Primjena

Posebno svojstvo	Otpornost na elektromagnetsko polje
Snaga tlaka [psi]	3000
Otpornost na elektromagnetsko polje	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	15
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja [mA]	200
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	20
Zaštita od kratkog spoja	da



Senzor položaja otporan na tlak

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapćanja [mm]	2	
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	2 ± 10 %	
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3	
Histereza [% od Sr]	5	
Drift sklopne točke [% od Sr]	-0,5...0,5	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Zaštita	IP 67	
Mehanički podaci		
Težina [g]	181,44	
Način ugradnje	izravno ugradivo	
Cilindričan	pneumatski i hidraulički cilindri	
Materijali	Aluminij	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

