


## Induktivni sensor

IA-2010-BBOW/20m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Značajke proizvoda

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Izlazna funkcija        | normalno zatvoreno |
| Razmak prekapćanja [mm] | 10                 |
| Kućište                 | Cilindrično        |
| Dimenzije [mm]          | Ø 20               |

## Električni podaci

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Frekvencija AC [Hz]            | 47...63     |
| Radni napon [V]                | 20...250 AC |
| Zaštitna klasa                 | II          |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne          |

## Izlazi

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Izlazna funkcija                                 | normalno zatvoreno     |
| Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC [V]     | 5,5                    |
| Minimalno strujno opterećenje [mA]               | 5                      |
| Maks. struja propuštanja [mA]                    | 2,5                    |
| Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC [mW]   | 300; (500 (...50 °C))  |
| Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja [mW] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Frekvencija prekapćanja AC [Hz]                  | 20                     |
| Zaštita od kratkog spoja                         | ne                     |
| Zaštita od preopterećenja                        | ne                     |

## Domet nadzora

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Razmak prekapćanja [mm] | 10 |
|-------------------------|----|



## Induktivni sensor

IA-2010-BBOW/20m

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Radni razmak [mm]                  | 0...8,1   |

## Točnost / odstupanja

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Čimbenik ispravka             | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
| Histereza [% od Sr]           | 1...15                                                                   |
| Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10                                                                 |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kućište        | Cilindrično        |
| Način ugradnje | neizravno ugradivo |
| Dimenzije [mm] | Ø 20               |
| Materijali     | PBT                |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|

## Dodatna oprema

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Isporuka obuhvata | Stezaljke za pričvršćivanje: 1 |
|-------------------|--------------------------------|


## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključak



BN = Boje žica :  
 BU = Smeđe  
 Plavo