
ID5009

Induktivni sensor

ID-3050-APOG/ 6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	50
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	120 x 80 x 30
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	7; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta		ne
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	30
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	50
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	50

ID5009


Induktivni sensor

ID-3050-APOG/ 6m

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		50 ± 10 %
Radni razmak [mm]		0...40,5
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]		1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-10...50
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]		120 x 80 x 30
Materijali		PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno