
ID5013

Induktivni sensor

ID-3050-BNOG/10m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	50
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	120 x 80 x 30
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	7; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta		ne
Izlazi		
Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	30
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	50
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	50

ID5013


Induktivni sensor

ID-3050-BNOG/10m

Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	50 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...40,5	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-10...50	
Zaštita		IP 65	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	120 x 80 x 30	
Materijali		PPE izmijenjeno	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno