


Induktivni sensor

IFK3004LANOG/V4A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IF5492

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	300
Zaštita od kratkog spoja	ne

IF5448



Induktivni sensor

IFK3004LANOG/V4A

Zaštita od preopterećenja		ne	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja		[mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr		[mm]	4 ± 10 %
Radni razmak		[mm]	0...3,25
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza		[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke		[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	Razred B
		EN 55011	
Mehanički podaci			
Kućište		Tip navoja	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

IF5448



Induktivni sensor

IFK3004LANOG/V4A

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključak



	Boje žica
BN	Smeđe
BK	crno
BU	Plavo