


Induktivni sensor

IFK3004-BPOG/V4A/20m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	300
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------

IF5128



Induktivni sensor

IFK3004-BPOG/V4A/20m

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Kućište

Tip navoja

Način ugradnje

neizravno ugradivo

Dimenzije [mm]

M12 x 1

Oznaka navoja

M12 x 1

Materijali

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

zaporne matice: 2

Opaske


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



BN = Boje žica :
BU = Smeđe
BK = Plavo
crno