


Induktivni sensor

IF-04-N US-D-S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapćanja [mm]	4
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	Ne koristiti u području gdje postoji opasnost od eksplozije (nije provjereno ATEX!)
Montaža	za ventile; (38...63,5 (NW 40...65))

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapćanja	priključak na sklopno pojačalo prema EN 60947-5-6
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	7,5...30
Potrošnja struje [mA]	neprigušeno: > 2,1; prigušeno: < 1; po senzoru
Zaštitna klasa	II

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	30; (po senzoru)
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	1500



Induktivni sensor

IF-04-N US-D-S

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,001
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		PBT; Meta: nehrđajući čelik (1,4301/304)
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
		Meta
Opaske		
Opaske		Napomena:
		Senzori su prilagođeni s umetnutom sklopnom zastavicom.
		Ako se koristi starija vrsta zastavice, postoji opasnost od mehaničkog oštećenja senzora ako se propisno ne prilagode.
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno		
		


IF7037



Induktivni sensor

IF-04-N US-D-S

Priključak



1	Spajanje na sklopna pojačala
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2