


## Induktivni sensor

IIB3015-BNOG/US-100-DNO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Značajke proizvoda

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Električna izvedba      | NPN               |
| Izlazna funkcija        | normalno otvoreno |
| Razmak prekapčanja [mm] | 15                |
| Kućište                 | Tip navoja        |
| Dimenzije [mm]          | M30 x 1,5         |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 18...36 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | 15; (24 V) |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne         |

## Izlazi

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | NPN               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 250               |
| Zaštita od kratkog spoja                       | ne                |
| Zaštita od preopterećenja                      | ne                |

## Domet nadzora

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
|-------------------------|----|



## Induktivni sensor

IIB3015-BNOG/US-100-DNO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Radni razmak [mm]                  | 0...12,1  |

## Točnost / odstupanja

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Čimbenik ispravka             | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
| Histereza [% od Sr]           | 1...15                                                                   |
| Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10                                                                 |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 65    |

## Mehanički podaci

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kućište        | Tip navoja          |
| Način ugradnje | neizravno ugradivo  |
| Dimenzije [mm] | M30 x 1,5           |
| Oznaka navoja  | M30 x 1,5           |
| Materijali     | Mjed niklovano; PBT |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|

## Dodatna oprema

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Isporuka obuhvata | zaporne matice: 2 |
|-------------------|-------------------|

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



## Priključak

