




Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	100
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	400 x 100 x 30

Električni podaci

Radni napon [V]	12...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 7

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	2

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	100
Prilagodljivo osjetilno područje	da



Induktivni sensor

Tvorničke postavke osjetilnog područja	100
Stvarno osjetilno područje Sr	100 ± 10 %

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza [% od Sr]	< 15	
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15	

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	400 x 100 x 30
Materijali	PVC

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo