




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/0,50M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5251

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 3
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora


Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/0,50M

Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	
		3...15
		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline		[°C]
Zaštita		
		-25...80
		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije		[mm]
Materijali		
		40 x 26 x 26
		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		Status prekapčanja
		2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Priključak		



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo