




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/6M




Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		40 x 26 x 26
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...36 DC
Potrošnja struje [mA]		15; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		1300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		4 ± 10 %
Radni razmak [mm]		0...3,25
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]		1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]		-10...10



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/6M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1064
Mehanički podaci		
Težina	[g]	44,7
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26
Materijali		Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo