


Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/T2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5334

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Vanjski priključak



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 60

Primjena

Primjena	za mehanička sučelja prema standardu ISO 5211 (VDI/VDE)
----------	---

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

IN5317



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/T2

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 60
Materijali		PBT; Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x Rd24		
Poveznik: 1 x M12		