
IN5328

Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004-APKG/US-100-KPO/A2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



CE

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

IN5328

Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004-APKG/US-100-KPO/A2

Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	4	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...3,25	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	3...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26	
Materijali		PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

