




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US-100-DPV



1 slijepa rupa dubina 24 mm



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućiste		Kvadratno
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15; (36 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza [% od Sr]	3...15	
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10	

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	1064	

Mehanički podaci

Težina [g]	58,5
Kućiste	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Materijali	Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak

