
IO5006

Induktivni sensor

IO-2010-ARKG/19M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 ugradbene rupe M4 armirano
2 Prednja strana senzora

CE

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP/NPN
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	10
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 42
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	4,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	2
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da

IO5006

Induktivni sensor

IO-2010-ARKG/19M

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	10	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...8,1	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		izravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 42	
Materijali		PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			

Kabel: 19 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo