




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DANKG/US-100-DNV



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Nazivni napon izolacije [V]	250
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Maks. struja propuštanja [mA]	0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mW]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mW]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$
Radni razmak [mm]	0...3,24



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DANKG/US-100-DNV

Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	
		1...15
		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline		[°C]
Zaštita		
		-25...80
		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF		[godina]
		915
Mehanički podaci		
Težina		[g]
Kućište		
Način ugradnje		
Dimenzije		[mm]
Materijali		
Zakretni moment pritezanja		[Nm]
		40,2
		Kvadratno
		neizravno ugradivo
		40 x 26 x 26
		kućište: PBT; poklopac: Računalo
		0,6...1,5; (Zaporna matica)
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		Status prekapčanja
		2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		
		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključak

