




## Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US/3D/3G

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN507A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



### Značajke proizvoda

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Električna izvedba      | PNP                   |
| Izlazna funkcija        | 2 x normalno otvoreno |
| Razmak prekapčanja [mm] | 4                     |
| Kućiste                 | Kvadratno             |
| Dimenzije [mm]          | 40 x 26 x 47          |

### Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                 | II         |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |

### Izlazi

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                   |
| Izlazna funkcija                                 | 2 x normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]     | 2,5                   |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]   | 250                   |
| Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250                   |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                  | 1300                  |
| Zaštita od kratkog spoja                         | da                    |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                   | impulsno              |
| Zaštita od preopterećenja                        | da                    |

### Domet nadzora

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Razmak prekapčanja [mm]            | 4        |
| Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| Radni razmak [mm]                  | 0...3,25 |

# IN506A



## Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/US/3D/3G

| Točnost / odstupanja           |              |                                                                          |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Čimbenik ispravka              |              | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
| Histereza                      | [% od Sr]    | 1...15                                                                   |
| Drift sklopne točke            | [% od Sr]    | -10...10                                                                 |
| Radni uvjeti                   |              |                                                                          |
| Temperatura okoline            |              | [°C] 0...60                                                              |
| Zaštita                        |              | IP 67                                                                    |
| Testovi / odobrenja            |              |                                                                          |
| Oznaka ATEX                    |              | II 3D IP 67 T = 80 °C X                                                  |
|                                |              | II 3G EEx nA II T6 X                                                     |
| EMC                            | EN 60947-5-2 |                                                                          |
|                                | EN 55011     | Razred B                                                                 |
| Mehanički podaci               |              |                                                                          |
| Kućište                        |              | Kvadratno                                                                |
| Način ugradnje                 |              | neizravno ugradivo                                                       |
| Dimenzije                      | [mm]         | 40 x 26 x 47                                                             |
| Materijali                     |              | kućište: PBT; poklopac: Računalo                                         |
| Prikazi / radni elementi       |              |                                                                          |
| Prikaz                         |              | Status prekapčanja 2 x LED, Žuto                                         |
| Opaske                         |              |                                                                          |
| Količina pakiranja             |              | 1 kom.                                                                   |
| Električni priključak - utikač |              |                                                                          |

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



### Priključak

