IV0002


Induktivni sensor

IVE2020-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IV0008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



CE

Značajke proizvoda		
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja	[mm]	20
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 118
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne
Izlazi		
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	7
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	10
Maks. struja propuštanja	[mA]	2,5

IV0002

Induktivni sensor

IVE2020-FBOW

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	500	
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25	
Zaštita od kratkog spoja		ne	
Zaštita od preopterećenja		ne	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	20	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...16,2	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...70	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 118	
Materijali		PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske			
Opaske		kabelski priključak (E11270) naručuje se posebno	
Količina pakiranja		1 kom.	

IV0002

Induktivni sensor

IVE2020-FBOW

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²

Priključak

