


Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5002

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5023

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 2
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	5

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,3
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2...35
------------------------------	--------



Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5002

Brzina kretanja	[m/s]	< 10
-----------------	-------	------

Točnost / odstupanja

Histereza	[mm]	1
-----------	------	---

Ponovljivost	[mm]	0,1
--------------	------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------	--	--------------------------------

Mehanički podaci

Cilindričan		pneumatski cilindri
-------------	--	---------------------

Materijali		plastika
------------	--	----------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
--------	--------------------	-----------------


Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo