


Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5006/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno

Primjena

Posebno svojstvo	Otpornost na elektromagnetsko polje
Otpornost na elektromagnetsko polje	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 2
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	35

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,3
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	20
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

IQ5006/US-100

Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2...35
Brzina kretanja	[m/s]	< 10
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Cilindričan		pneumatski cilindri
Materijali		plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

